

Varistar CP Cabinet Frame, Seismic

Energiebedrijven

Welded, steel enclosure engineered specifically to protect equipment in areas with seismic activity and satisfy Bellcore Zore 4 requirements.

KENMERKEN

St, 1.5 mm, zinc-plated, finish: powder-coated

Earthquake resistance to Bellcore Zone 4

Welded seismic frame with strengthening brackets, RAL 7021

Dynamic load-carrying capacity 250 kg to IEC 61587-2

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Rack Height	Hoogte	Breedte	Diepte	Shock and Vibration Tolerance	Kleur
20630-358	33 U	1600 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-359	33 U	1600 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-360	33 U	1600 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-361	33 U	1600 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-362	38 U	1800 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-363	38 U	1800 mm	600 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-364	38 U	1800 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey

Catalogusnummer	Rack Height	Hoogte	Breedte	Diepte	Shock and Vibration Tolerance	Kleur
20630-365	38 U	1800 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-366	42 U	2000 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-367	42 U	2000 mm	600 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-368	42 U	2000 mm	600 mm	1000 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-369	42 U	2000 mm	600 mm	1200 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-370	42 U	2000 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-371	42 U	2000 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-372	42 U	2000 mm	800 mm	1000 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-373	42 U	2000 mm	800 mm	1200 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-374	47 U	2200 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-375	47 U	2200 mm	600 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-376	47 U	2200 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-377	47 U	2200 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey

Table 2/3

Catalogusnummer	Color Code	Voltoet aan	Frame Material	Materiaal	Product Type	Statische belasting
20630-358	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Staal	Staal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-359	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Staal	Staal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-360	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Staal	Staal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf

Catalogusnummer	Color Code	Voldoet aan	Frame Material	Materiaal	Product Type	Statische belasting
20630-361	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Staal	Staal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-362	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Staal	Staal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-363	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Staal		Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-364	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Staal	Staal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-365	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Staal	Staal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-366	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Staal	Staal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-367	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Staal	Staal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-368	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Staal	Staal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-369	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Staal	Staal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-370	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Staal	Staal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-371	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Staal	Staal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-372	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Staal	Staal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-373	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Staal	Staal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-374	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Staal	Staal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-375	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Staal	Staal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-376	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Staal	Staal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-377	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Staal	Staal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf

Table 3/3

Catalogusnummer	Type	Works With
-----------------	------	------------

20630-358	Seismisch	Varistar CP
20630-359	Seismisch	Varistar CP
20630-360	Seismisch	Varistar CP
20630-361	Seismisch	Varistar CP
20630-362	Seismisch	Varistar CP
20630-363	Seismisch	Varistar CP
20630-364	Seismisch	Varistar CP
20630-365	Seismisch	Varistar CP
20630-366	Seismisch	Varistar CP
20630-367	Seismisch	Varistar CP
20630-368	Seismisch	Varistar CP
20630-369	Seismisch	Varistar CP
20630-370	Seismisch	Varistar CP
20630-371	Seismisch	Varistar CP
20630-372	Seismisch	Varistar CP
20630-373	Seismisch	Varistar CP
20630-374	Seismisch	Varistar CP
20630-375	Seismisch	Varistar CP
20630-376	Seismisch	Varistar CP

20630-377	Seismisch	Varistar CP
-----------	-----------	-------------

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order attachments and components separately.

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE