

Varistar CP Seismic Base Plate, IP55 and EMC, One-Piece

Energiebedrijven

The base plate is solid and covers the base of the cabinet.

KENMERKEN

The base plate is solid and covers the base of the cabinet

Is assembled from outside

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Kleur	Color Code	Volddoet aan	Materiaal
20630-309	600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Staal
20630-310	600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Staal
20630-311	600 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Staal
20630-312	600 mm	1200 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Staal
20630-313	800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Staal

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Kleur	Color Code	Voldoet aan	Materiaal
20630-314	800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Staal
20630-315	800 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Staal
20630-316	800 mm	1200 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Staal

Table 2/2

Catalogusnummer	Product Type	Protection Rating	Type	Works With
20630-309	Cabinet/Rack Base	IP55	Base Plate, Plain	Varistar CP
20630-310	Cabinet/Rack Base	IP55	Base Plate, Plain	Varistar CP
20630-311	Cabinet/Rack Base	IP55	Base Plate, Plain	Varistar CP
20630-312	Cabinet/Rack Base	IP55	Base Plate, Plain	Varistar CP
20630-313	Cabinet/Rack Base	IP55	Base Plate, Plain	Varistar CP
20630-314	Cabinet/Rack Base	IP55	Base Plate, Plain	Varistar CP
20630-315	Cabinet/Rack Base	IP55	Base Plate, Plain	Varistar CP
20630-316	Cabinet/Rack Base	IP55	Base Plate, Plain	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

This base plate is used for applications which don't require cable entry from the base.

Please purchase the grounding kit separately.

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of

opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE