


Uniklip gelijkzijdige T verbinding



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Kant-en-klare gelijkzijdige T verbinding voor kabelgoten

Biedt optimale ondersteuning voor laagspannings- en gegevenskabels met een hoge doorvoersnelheid

Innovatief UNIKLIP installatiesysteem voor tot drie maal snellere montage

Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

Onnodig kabelgoten in te korten of aan te passen op de werkvloer; een verloopstuk inpassen en klaar om verder te gaan

Elimineert het veiligheidsrisico van inkorten op de werkvloer

Gereedschapsvrije, geïntegreerde koppelingen met Uniklip

SPECIFICATIES

Afwerking: Voorgegalvaniseerd


Materiaal: Staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Diepte (D)	Lengte (L)	A	B
PCT50X050ET	850300	50 mm	49mm	375mm	202 mm	91 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Diepte (D)	Lengte (L)	A	B
PCT50X075ET	850310	75 mm	49mm	405mm	228 mm	91 mm
PCT50X100ET	850320	100 mm	49mm	425mm	253 mm	91 mm
PCT50X150ET	850330	150 mm	49mm	475mm	303 mm	91 mm
PCT50X225ET	850340	225 mm	49mm	550mm	378 mm	91 mm
PCT50X300ET	850350	300 mm	49mm	625mm	453 mm	91 mm
PCT50X450ET	850360	450 mm	49mm	775mm	603 mm	91 mm
PCT50X500ET	850370	500 mm	49mm	852mm	653 mm	91 mm
PCT50X600ET	850380	600 mm	49mm	925mm	753 mm	91 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

