

Varistar CP Seismic Base/Plinth

Energiebedrijven

A plinth allows functional storage of excess cable assemblies and protects the bottom part of the cabinet against rodents.

KENMERKEN

2 support profiles, St, 10 mm, side

Seismic dynamic load-carrying capacity 500 kg

Height 103 mm

2 covers, St, 10 mm, front and rear

Conforms to NEBS, Earthquake secure (up) to Bellcore Zone 4, tested with 500 KGs, Mounting holes for fitting of base

Access possible from front and rear

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Kleur	Color Code	Voldoet aan	Hoogte
21630-110	600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm
21630-111	600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm
21630-112	600 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm
21630-113	600 mm	1200 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm
21630-114	800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm
21630-115	800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm
21630-117	800 mm	1200 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Kleur	Color Code	Voldoet aan	Hoogte
21630-116	800 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	800 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Materiaal	Product Type	Statische belasting	Type	Works With
21630-110	Staal	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP
21630-111	Staal	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP
21630-112	Staal	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP
21630-113	Staal	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP
21630-114	Staal	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP
21630-115	Staal	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP
21630-117	Staal	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP
21630-116	Staal	Cabinet/Rack Base	400 N	Base Plinth	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please purchase the grounding kit separately.

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE