

SBS-R Control Panel for Hot Water Temperature Maintenance



SPECIFICATIES

Phase Quantity:	3
IP-classificatie:	IP55
Protection:	Miniature- / Earth Leakage Circuit Breaker
Montage:	Wall Mounted
Over Voltage Protection:	Ja

Table 1/2

Catalogusnummer	Naam van het item	Group Quantity	Circuit Breaker Quantity	Circuit Breaker	Main Switch Current Rating	Circuit Breaker Quantity, 30 mA
1244-016639	SBS-R-HWAT-1X20A	1	1	20 A, Type C	40	1
1244-016640	SBS-R-HWAT-3X20A	1	3	20 A, Type C	40	1
1244-021423	SBS-R-HWAT-1X13A	1	1	13 A, Type C	40	1
1244-021424	SBS-R-HWAT-1X16A	1	1	16 A, Type C	40	1
1244-021425	SBS-R-HWAT-3X16A	1	3	16 A, Type C	40	1
1244-021426	SBS-R-HWAT-6X16A	2	1	16 A, Type C	40	2

Table 2/2

Catalogusnummer	Naam van het item	Hoogte	Breedte	Diepte	Housing Material
1244-016639	SBS-R-HWAT-1X20A	400	300	210	Metaal
1244-016640	SBS-R-HWAT-3X20A	600	400	210	Metaal
1244-021423	SBS-R-HWAT-1X13A	400	300	210	Metaal
1244-021424	SBS-R-HWAT-1X16A	400	300	210	Metaal
1244-021425	SBS-R-HWAT-3X16A	600	400	210	Metaal
1244-021426	SBS-R-HWAT-6X16A	600	600	210	Metaal

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latijns-Amerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT