

19" ventilatoreenheid, 1 u, snelheidsregeling en bewaking

Ventilatoreenheid voor installatie in een ruimte van 1 u in de kast.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Bereik selecteerbaar: 20 ... 40 °C en 30 ... 50 °C

Laag geluidsniveau door temperatuurafhankelijke luchtstroom

Externe sensor, max. toerental is standaard foutstatus

Functionieregeling met LED's en via droog contact

Contactbeveiliging volgens DIN en ISO 13857

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Ingangsspanning AC	Ingangsspanning DC	Pakkethoeveelheid	Voltooien	Materiaal	Certificeringen
19713-006	230V		1	Aluminium-verzinkt, Geanodiseerd	Staal, Aluminium	CE, EAC, RoHS
10713-098		24V min	1	Aluminium-verzinkt, Geanodiseerd	Staal, Aluminium	CE, EAC, RoHS

Catalogusnummer	Ingangsspanning AC	Ingangsspanning DC	Pakkethoeveelheid	Voltooien	Materiaal	Certificeringen
10713-099		24V min	1	Aluminium-verzinkt, Geanodiseerd	Staal, Aluminium	RoHS, CE, EAC
19713-121	230V		1	Aluminium-verzinkt, Geanodiseerd	Staal, Aluminium	RoHS, EAC

Table 2/2

Catalogusnummer	Snelle verzending
19713-006	Nee
10713-098	Nee
10713-099	Nee
19713-121	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE