


Montageonderdelen voor robuuste onderdelen



Montageonderdelen met draadborgmiddel voor robuust zijpaneel, horizontale rail, afdekplaten, achterhoek.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Schroeven voor de volgende bevestigingen: Robuust zijpaneel - horizontale rail, robuust zijpaneel - afdekplaat, robuust zijpaneel - achterhoek

SPECIFICATIES

Producttype: Montagekit

Productfamilie: EuropacPRO

Table 1/2

Catalogusnummer	Type	Lengte	Pakkethoeveelheid	Draadmaat	Voltooien	Materiaal
24566-105	Verzonken schroef	7mm	100	M4		Roestvrij staal
24566-104	Panhead-schroef	8mm	100	M4		Roestvrij staal
24566-106	Verzonken schroef	10mm	100	M4		Roestvrij staal
24566-103	Panhead-schroef	10mm	100	M4		Roestvrij staal

Catalogusnummer	Type	Lengte	Pakkethoeveelheid	Draadmaat	Voltooien	Materiaal
24566-101	Verzonken schroef	14mm	100	M4		Roestvrij staal
24566-102	Panhead-schroef	14mm	100	M4		Roestvrij staal
24566-100	Verzonken schroef	18mm	100	M4		Roestvrij staal
24560-140	Vierkante moer		100		Verzinkt	Staal

Table 2/2

Catalogusnummer	Werkt met	Snelle verzending
24566-105	Subracks	Nee
24566-104	Subracks	Nee
24566-106	Subracks	Nee
24566-103	Subracks	Nee
24566-101	Subracks	Nee
24566-102	Subracks	Nee
24566-100	Subracks	Nee
24560-140	Subracks	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE