

Rail met FASTON-aansluitingen



Schroff-rail is een metalen strip of staaf, meestal ondergebracht in schakelapparatuur, panelen en buswegkasten voor lokale stroomverdeling met hoge stroomsterkte.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Aansluitingen FASTON 6,3 x 0,8 mm

Kan tot de gewenste lengte worden afgezaagd

Verticale stroomverdeling in kast

SPECIFICATIES

Producttype: Rail

Table 1/1

Catalogusnummer	Materiaal	Voltoeien	Aantal Polen	Pakkethoeveelheid	Snelle verzending
20100-010	Koper	Vertind	1	1	Nee
20100-018	Koper	Vertind	3	1	Nee
20100-006	Brass		2	1	Nee

Catalogusnummer	Materiaal	Voltooien	Aantal Polen	Pakkethoeveelheid	Snelle verzending
20100-017	Koper	Vertind	4	1	Nee
20100-015	Brass		4	1	Nee
20100-008	Koper	Vertind	2	1	Nee
20100-007	Brass	Vertind	2	1	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE