

Insertor/Extractor Handle Type IEL, Black Lever, Grey Button, Top; 10 pieces

CATALOGUSNUMMER

20817-684



De handgreep van het toevoerstation/uitneemgereedschap, type IEL conform IEEE 1101.10. 0,1-inch offset twee van deze handgrepen kunnen een enkele hefboomkracht van 700 N (per paar) overwinnen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Geschikt voor insteek- en extractiekrachten tot 700 N (per paar)

In overeenstemming met IEEE 1101,10 en IEC 60297-3-102

Er kan een microschakelaar worden gemonteerd

0,1-inch offset wordt gebruikt voor PSU's met SMD Plus

PRODUCTKENMERKEN

Hoeveelheid in verpakking: 10

Type handgreep: IEL; Bovenkant voorkant

Ontvlambaarheidsklasse: UL® 94V-0

Kleur: Jet Black

Kleurcode: RAL 9005

Voldoet aan: EN 45545-2

Diepte (D): 60.45mm

Hoogte (H): 25.5mm

Materiaal: Polycarbonaat; Zinklegering

Producttype: Handvat

Type: Toevoerstation/uitneemgereedschap, 0,1 inch offset


Breedte (W): 19.8mm

Werkt met: Voorpanelen

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel codeerpennen en microschakelaar afzonderlijk.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE