

EuropacPRO afdekplaat voor horizontale rail type L, licht, 42 pk, 175 mm

CATALOGUSNUMMER

24561-031



Mechanische afdekking van geïnstalleerde onderdelen. De plaat wordt in een groef van de horizontale rails van het L-type gestoken.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Mechanische afdekking van geïnstalleerde onderdelen

Geschikt voor "light" en "flexibele" subracks, voor plaatsing in de groef van de lichte (type L) horizontale rails

Perforatieverhouding ca. 60%

PRODUCTKENMERKEN

Rekbreedte: 42HP

Diepte: 175mm

Pakkethoeveelheid: 2

Materiaal: Aluminium

Productfamilie: EuropacPRO

Producttype: Afdekplaat

Type: Geperforeerd

Werkt met: Subracks

Gross Weight: 0.08kg

Verpakkingseenheid: Paar

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Andere afmetingen op aanvraag.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE