


**19-inch voorpaneel voor thermostaat met
digitaal display, 1 u, 2,5 mm, al, RAL 7021**

CATALOGUSNUMMER

30118-360



19-inch voorpaneel voor thermostaat met digitaal display, 1
U

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

19-inch voorpaneel, 1 u, met uitsparing voor thermostaat met digitaal display

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Voorpaneel

Type: 19-inch voorpaneel

Type accessoire: Voorpaneel

Montage: Schroefbevestiging voorzijde

EMC-afscherming: Nee

Materiaal: Aluminium

Afwerking voorzijde: Geschilderd

Afwerking achterzijde: Geschilderd

Kleurcode: RAL 7021

Rekhoogte: 1U

Hoogte: 43mm

Rekbreedte: 95HP

Breedte: 483mm

Diepte: 3mm

Pakkethoeveelheid: 1

Voltooien: Poedercoating

Gross Weight: 0.109kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE