


PMC Mezzanine Board Voltage keying/Coding PIN

CATALOGUSNUMMER

60827-026



Spannings-/codeerpen voor PMC-mezzaninekaarten.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Om onopzettelijke schade bij het aanbrengen van mezzaninekaarten te voorkomen, zijn de sleutel-/codeerpennen aan de VMEbus-kaarten vastgebout om onderscheid te maken tussen 3,3 V en 5 V. Op de mezzanine-planken is een gat geboord in de juiste positie. De sleutel-/codeerpen zorgt er dus voor dat alleen mezzaninekaarten met dezelfde bedrijfsspanning kunnen worden geplaatst. Voor euroboards van dubbele hoogte zijn 2 stuks vereist.

Spannings-/codeerpen voor PMC-mezzaninekaarten

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Coderings-/sleutelindicator

Productfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; CompacPRO; PropacPRO; Inpac

Type: Coderen Peg

Werkt met: Subracks; Gevallen; CompactPCI-systemen; CompactPCI seriële systemen; PXI

Draadtype: Metriek

Materiaal: Roestvrij staal

Pakkethoeveelheid: 1

Diepte: 13.5mm

Hoogte: 5mm

Lengte: 13.5mm

Breedte: 5mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Houd er rekening mee dat leveringen kunnen worden uitgevoerd in de door hem genoemde SPQ's (SPQ, bijv. 5 stuks, 10 stuks, 50 stuks, enz.). Afwijkende bestelhoeveelheden (bijv. 2 stuks) kunnen worden gewijzigd in de volgende mogelijke leveringshoeveelheid = Standard Pack Quantity.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE