

Voorpaneel, plat, met sleuf voor roestvrijstalen EMC-pakking



Voorpaneel, plat, met sleuf voor roestvrijstalen EMC-pakking.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Plat voorpaneel, aluminium, 2,5 mm, voor geanodiseerd, achter geleidend

Voor roestvrijstalen pakking

SPECIFICATIES

Diepte:	2.5mm
Rekhoogte:	4U
Materiaal:	Aluminium
Voltooien:	Geanodiseerd; Gepassiveerd
Type accessoire:	Voorpaneel
Producttype:	Voorpaneel
Type:	Voorpaneel zonder handgreep
EMC-afscherming:	Nee (achteraf te installeren)

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Montage	Type EMC-pakking	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde
-----------------	------------	-------------------	---------	------------------	---------------------	-----------------------

30846-681	42HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd	Geleidend
30846-682	63HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd	Geleidend

Table 2/2

Catalogusnummer	Behandelde randen	Voldoet aan	Hoogte	Breedte	Snelle verzending
30846-681	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	172.9mm	213mm	Nee
30846-682	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	172.9mm	319.7mm	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE