

Inpac achterpaneel met geventileerde sleuven

Het achterpaneel met geventileerde sleuven kan op een Inpac Case worden gemonteerd.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Achterpaneel met geventileerde sleuven voor optimale koeling

Al 2,5 mm

SPECIFICATIES

Materiaal:	Aluminium
Afwerking:	Geanodiseerd
Werkt met:	Gevallen
Productserie:	Inpac
Type:	Achterpaneel
Producttype:	Zijpaneel

Table 1/1

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoeveelheid in verpakking	Hoogte	Breedte	Snelle verzending
30828-070	2U	1	76mm	437mm	Nee

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoeveelheid in verpakking	Hoogte	Breedte	Snelle verzending
30828-082	6U	1	253.8mm	437mm	Nee
30828-076	4U	1	165mm	437mm	Nee
30828-073	3U	1	120.5mm	437mm	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

De leveringsomvang van het 19-inch chassis omvat een montagekit voor het voorpaneel.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE