


Novastar basisplaat, meerdere stuks, open aan achterzijde



De basisplaat is een blankplaat van gewoon staal die op de basis van de kast is gemonteerd. Beperkt de luchtstroom naar de kast vanuit de vloerholte en kan worden geopend voor kabelleidingen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

De voet is aan de achterzijde geopend voor kabelkanalen; de opening kan worden afgesloten met een gewone of geperforeerde afdekking, filterplaat of borstelstrip

Achterste opening, breedte 440 mm, diepte 70 mm

SPECIFICATIES

Producttype:	Kast/rekbasis
Materiaal:	Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode	Voltooien
27230-188	553mm	500mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
27230-192	553mm	1000mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
27230-191	553mm	900mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
27230-190	553mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
27230-189	553mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating

Table 2/2

Catalogusnummer	Type	Snelle verzending
27230-188	Basisplaat	Nee
27230-192	Basisplaat	Nee
27230-191	Basisplaat	Nee
27230-190	Basisplaat	Nee
27230-189	Basisplaat	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel afdekplaat of borstelstrip afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE