


Aansluitstrip, Zwitsers



Modulaire, compacte PDU met vele functie-elementen. Met een aluminium chassis van 1 u bij 1 u kan de PDU eenvoudig worden geïntegreerd in een rack met Zwitserse stopcontacten.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Aansluitstrips kunnen tijdens de installatie in alle vier richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)

230 V, 10 A

In overeenstemming met SEV.IEC 60884

Aansluitkabel 2 m met Zwitserse stekker

Aansluitstrips Zwitserse uitvoering

Montagehoogte 1 u.

Horizontale of verticale montage

SPECIFICATIES

Lengte:	438.5mm
Materiaal:	Aluminium; Polyamide
Kleur:	Grijs
Producttype:	Aansluitstrip

Table 1/2

Catalogusnummer	Type fitting	Aantal fittingen	Geschakelde stopcontacten	AC-spanning	Hoeveelheid in verpakking	Diepte
-----------------	--------------	------------------	---------------------------	-------------	---------------------------	--------

60110-453	Zwitsers	10	Nee	230V	1	44mm
60110-454	Zwitsers	9	Ja	230V	1	44mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Afwerking	Snelle verzending
60110-453	Geanodiseerd	Nee
60110-454	Geanodiseerd	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE