

Varistar CP onderste achterpaneel, ingekort



Verkort achterpaneel beschikbaar voor IP20-, IP55- en EMC-toepassingen.

Verkorte achterpanelen zorgen voor efficiënt kabelbeheer.

KENMERKEN

Vast, robuust en voor één persoon te bevestigen zijpaneel

Gewoon of met borstelstrip

Hoogte van verbindingsplaat 400 mm

SPECIFICATIES

Producttype: Kastdeur

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Beschermingsklasse	Hoeveelheid in verpakking	Kleur
21630-358	47U	2200mm	600mm	IP55	1	Zwart grijs
21630-359	47U	2200mm	800mm	IP55	1	Zwart grijs
21630-354	38U	1800mm	600mm	IP55	1	Zwart grijs
21630-356	42U	2000mm	600mm	IP55	1	Zwart grijs
21630-355	38U	1800mm	800mm	IP55	1	Zwart grijs
21630-357	42U	2000mm	800mm	IP55	1	Zwart grijs

Table 2/2

Catalogusnummer	Kleurcode	Afwerking	Snelle verzending
21630-358	RAL 7021	Poedercoating	Nee
21630-359	RAL 7021	Poedercoating	Nee
21630-354	RAL 7021	Poedercoating	Nee
21630-356	RAL 7021	Poedercoating	Nee
21630-355	RAL 7021	Poedercoating	Nee
21630-357	RAL 7021	Poedercoating	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

De hoogte van het achterpaneel is 400 mm lager dan de hoogte van de kast om ruimte te bieden aan de verbindingssplaat.

U dient de aardingsset afzonderlijk aan te schaffen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE