


Varistar CP Flat Top Cover With Pre-Cutout Zones



Rack top cover with micro perforated cut out zones.
Brushes, edge protection or cover panle have to chosen
form the accessory range.

KENMERKEN

Flat top cover with pre-cutout zones

SPECIFICATIES

Producttype: Bovenste afdekkingkast/rek
Kleurcode: RAL 7021
Materiaal: Staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Type	Snelle verzending
21630-457	600mm	600mm	1	Zwartgrijs	Uitsparing	Nee
21630-458	600mm	800mm	1	Zwartgrijs	Uitsparing	Nee
21630-459	600mm	900mm	1	Zwartgrijs	Uitsparing	Nee
21630-005	600mm	1000mm	1	Zwartgrijs	Uitsparing	Nee
21630-460	800mm	600mm	1	Zwartgrijs	Uitsparing	Nee
21630-461	800mm	800mm	1	Zwartgrijs	Uitsparing	Nee

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Type	Snelle verzending
21630-462	800mm	900mm	1	Zwartgrijs	Uitsparing	Nee
21630-024	800mm	1000mm	1	Zwartgrijs	Uitsparing	Nee
21630-012	600mm	1100mm	1	Zwartgrijs	Uitsparing	Nee
21630-023	600mm	1200mm	1	Zwartgrijs	Uitsparing	Nee
21630-026	800mm	1200mm	1	Zwartgrijs	Uitsparing	Nee
21630-025	800mm	1100mm		Zwartgrijs	Uitsparing	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Please order brushes, cover panels from the accessory range.

Please purchase the grounding kit separately.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE