

4G16 draaiclip met tapeind



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Ter bevestiging van lichtarmaturen onder akoestisch T-plafondprofielen

Geen gereedschap nodig voor montage

Snelle, eenvoudige en betrouwbare opdraai-installatie

Moer apart verkrijgbaar

SPECIFICATIES


Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooien	Kleur	Flensdikte (FT)	T-rastergrootte
4G16M16	171900	Spring Staal, Staal	nVent CADDY Armour	Grijs	1.5 mm	24mm
4G16M25	176880	Spring Staal, Staal	nVent CADDY Armour	Grijs	1.5 mm	24mm
4G16M11	178600	Spring Staal, Staal	nVent CADDY Armour	Grijs	1.5 mm	24mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooien	Kleur	Flensdikte (FT)	T-rastergrootte
4G16M11WH	178620	Spring Staal, Staal	Geschilderd	Wit	1.5 mm	24mm
4G16M7	178590	Spring Staal, Staal	nVent CADDY Armour	Grijs	1.5 mm	24mm
4G16M16WH	576940	Spring Staal, Staal	Geschilderd	Wit	1.5 mm	24mm

Table 2/2				
Catalogusnummer	Artikelnummer	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)	Statische belasting
4G16M16	171900	6	16mm	220N
4G16M25	176880	6	25mm	220N
4G16M11	178600	6	11mm	220N
4G16M11WH	178620	6	11mm	220N
4G16M7	178590	6	7mm	220N
4G16M16WH	576940	6	16mm	220N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent

klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

