

nVent ERIFLEX Flexbus Firestop Block FBB

Data Solutions



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Zeer elastisch vormbaar blok

Gemakkelijke toegang voor moeilijk bereikbare openingen

Bestand tegen veroudering, rook en vocht

Heropenbaar en herstelbaar

Uitstekende hechting

Geen extra materiaal nodig

F-rating / E-rating tot 2 uur

T-rating / I-rating tot 2 uur

SPECIFICATIES

Kleur:	Rood; Bruin
Breedte (W):	450mm max
Hoogte (H):	500mm max

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	A	B	C	Voldoet aan	Dichtheid
FLEXFIREBLOCK KUL	508154	200mm	130mm	60mm	ASTM E 84 (UL 723), ASTM E 814 (UL 1479)	
FLEXFIREBLOCK K	508151	200mm	144mm	60mm	EN 13501-1, EN 1366-3	240 – 300

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Brandbaar vermogen	Gewicht van de eenheid	Certificeringen
FLEXFIREBLOCKUL	508154		0.56kg	CE, cULus Classified, ESTI ERIFLEX Flexbus, RoHS
FLEXFIREBLOCK	508151	DIN 4102 (B2)	0.56kg	FBS-EN, ESTI ERIFLEX Flexbus, RoHS, CE

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

De dikte van de doorvoerafdichting moet minimaal 200 mm zijn, afhankelijk van de brandwerendheidsklasse (zie bijlage J-1 van de ETA) om EI120 brandwerendheid te verkrijgen.


Als 200 mm niet mogelijk is, moet de FIB (zwellend verband) worden gebruikt rond de Flexbus-geleiders en met een breedte van 150 mm aan beide zijden om EI120 brandwerendheid te bereiken.

De breedte en hoogte verwijzen naar de maximale openingsmaat van de doorvoerafdichting.

De totale doorsnede van de installatie (inclusief isolatie en geleider) mag niet meer bedragen dan 60% van de openingsmaat van de doorvoerafdichting.

De eerste ondersteuning voor de Flexbus Conductor mag maximaal 200 mm gemeten vanaf het oppervlak van de doorvoerafdichting zijn.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE