


Speedway kabelladder horizontaal bochtstuk 45°



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Kant-en-klaar horizontaal bochtstuk 45°

Biedt optimale ondersteuning voor laagspannings- en gegevenskabels met een hoge doorvoersnelheid

Innovatieve, geïntegreerde SPEEDLOK koppelsysteem

Omgezette boorden beschermen de kabels tijdens installatie

Zijwanden van de kabelladder zijn voorzien van een continue gatenpatroon om boren te vermijden tijdens het inpassen van ingekorte stukken

Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

Ontwerp en lay-out diensten, inclusief seismisch

SPECIFICATIES

Afwerking: Thermisch verzinkt


Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Hoek (a)	A	B	C
CL110X750FE4 5HD	840140	750 mm	45 °	926 mm	885 mm	80 mm
CL110X150FE4 5HD	840100	150 mm	45 °	326 mm	460 mm	80 mm
CL110X600FE4 5HD	840130	600 mm	45 °	776 mm	779 mm	80 mm
CL110X300FE4 5HD	840110	300 mm	45 °	476 mm	566 mm	80 mm
CL110X450FE4 5HD	840120	450 mm	45 °	626 mm	673 mm	80 mm
CL110X900FE4 5HD	840150	900 mm	45 °	1076 mm	991 mm	80 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	D
CL110X750FE45HD	840140	110 mm
CL110X150FE45HD	840100	110 mm
CL110X600FE45HD	840130	110 mm
CL110X300FE45HD	840110	110 mm
CL110X450FE45HD	840120	110 mm
CL110X900FE45HD	840150	110 mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

