

19-inch voorpaneel, kunststof

Data Solutions



19-inch plastic clip op voorpanelen met een esthetisch ontwerp is speciaal gemaakt voor de datacom verticaal. De eenvoudig te bevestigen panelen helpen bij het beheer van de luchtstroom en zorgen tegelijkertijd voor een aantrekkelijk uiterlijk voor het netwerkkrek.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Aantrekkelijk ontwerp

Eenvoudig aan te brengen door op het 19-inch vliegtuig te bevestigen

SPECIFICATIES

Type accessoire: Voorpaneel

Table 1/3

Catalogusnummer	Type	Montage	EMC-afscherming	Materiaal	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde
87927-991	19-inch voorpaneel	Vastgeklikt	Nee	ABS	RAW	RAW
87927-992	19-inch voorpaneel	Vastgeklikt	Nee	ABS	RAW	RAW

Catalogusnummer	Type	Montage	EMC-afscherming	Materiaal	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde
23130-623	19-inch voorpaneel	Vastgeklikt	Nee	ABS		
23130-622	19-inch voorpaneel	Vastgeklikt	Nee	ABS		

Table 2/3

Catalogusnummer	Kleurcode	Rekhoogte	Hoogte	Rekbreedte	Breedte	Diepte
87927-991	RAL 7035	1U	43.71mm	95HP	482mm	12mm
87927-992	RAL 7035	2U	88.17mm	95HP	482mm	12mm
23130-623	RAL 7035	6U	266.6mm	95HP	483mm	2mm
23130-622	RAL 9005	6U	266.6mm	95HP	483mm	2mm

Table 3/3

Catalogusnummer	Pakkethoeveelheid
87927-991	10
87927-992	10
23130-623	10
23130-622	10

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE