


Adapter voor stalen flens

Data Solutions



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Stalen flensadapter en universele structurele beugel zijn voorgemonteerd, wat het werk op de bouwwerf beperkt

Kan bevestigd worden aan de boven- of onderflens van I-balken en traliespanen

Dankzij zijn lage profiel past hij gemakkelijk tussen metaaldek en staalstructuur

Beugelveer maakt positioneren gemakkelijk

Geïntegreerde hoekmeter geeft eenvoudig de gekozen hoek voor de installatie van de schoor weer

Een afbreekbare boutkop vergemakkelijkt de installatie en inspectie van seismische stabilisatiebeugels

Vereenigbaar met 1 "tot en met 2" steunpijpen om het aantal onderdelen op voorraad te verminderen

Voldoet aan NFPA® 13 als gekwalificeerd voor seismische toepassingen

Getest volgens specificaties van FM®

FM Specification Tested with the following brace members: 1-2 in Sch40 Pipe

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooien	Flensdikte (FT)	Hoogte (H)	Breedte (W)
CSBS1A	404505	Staal	Gegalvaniseerd	6 – 19mm	67mm	92mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Hoek (a)	A	B	C	D
CSBS1A	404505	45°	105mm	33mm	65mm	23mm


Draagvermogen naar UL

Onderdeelnummer	Flensdikte	Diagonaalsteun	Toegestane belasting
CSBS1A	6 - 8 mm	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS	6672 N
	8 - 19 mm		7561 N

Laadvermogen volgens FM

Onderdeelnummer	Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak							
	Loodrecht op structuur				Parallel aan structuur			
	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBS1A	3780 N	7910 N	12320 N	12630 N	3910 N	6360 N	8980 N	10720 N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE