

Varistar CP Rear Panel, Screw Fixed

Data Solutions



Cabinets have rear panels well screwed to the frame to have maximum contact with the gasket.

KENMERKEN

Screw fixed, Robust and Single person mountable Side Panel

Rear panel without grounding kit

SPECIFICATIES

Producttype: Behuizing/rekpaneel

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Beschermingsklasse	Hoeveelheid in verpakking	Kleur
21630-122	42U	2000mm	600mm	IP20	1	Zwartgrijs
21630-123	47U	2200mm	600mm	IP20	1	Zwartgrijs
21630-124	52U	2450mm	600mm	IP20	1	Zwartgrijs
21630-125	42U	2000mm	800mm	IP20	1	Zwartgrijs
21630-126	47U	2200mm	800mm	IP20	1	Zwartgrijs

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Beschermingsklasse	Hoeveelheid in verpakking	Kleur
21630-127	52U	2450mm	800mm	IP20	1	Zwartgrijs
21630-198	24U	1200mm	600mm	IP55	1	Zwartgrijs
21630-199	29U	1400mm	600mm	IP55	1	Zwartgrijs
21630-200	33U	1600mm	600mm	IP55	1	Zwartgrijs
21630-201	38U	1800mm	600mm	IP55	1	Zwartgrijs
21630-202	42U	2000mm	600mm	IP55	1	Zwartgrijs
21630-203	47U	2200mm	600mm	IP55	1	Zwartgrijs
21630-204	24U	1200mm	800mm	IP55	1	Zwartgrijs
21630-205	29U	1400mm	800mm	IP55	1	Zwartgrijs
21630-206	33U	1600mm	800mm	IP55	1	Zwartgrijs
21630-207	38U	1800mm	800mm	IP55	1	Zwartgrijs
21630-208	42U	2000mm	800mm	IP55	1	Zwartgrijs
21630-209	47U	2200mm	800mm	IP55	1	Zwartgrijs
21630-384	24U	1200mm	600mm	IP20	1	Zwartgrijs
21630-385	24U	1200mm	800mm	IP20	1	Zwartgrijs
21630-386	29U	1400mm	600mm	IP20	1	Zwartgrijs
21630-387	29U	1400mm	800mm	IP20	1	Zwartgrijs
21630-388	33U	1600mm	600mm	IP20	1	Zwartgrijs

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Beschermingsklasse	Hoeveelheid in verpakking	Kleur
21630-389	33U	1600mm	800mm	IP20	1	Zwartgrijs
21630-390	38U	1800mm	600mm	IP20	1	Zwartgrijs
21630-391	38U	1800mm	800mm	IP20	1	Zwartgrijs
21630-545	24U	1200mm	600mm	IP55	1	
21630-546	24U	1200mm	800mm	IP55	1	
21630-547	29U	1400mm	600mm	IP55	1	
21630-548	29U	1400mm	800mm	IP55	1	
21630-549	33U	1600mm	600mm	IP55	1	
21630-550	33U	1600mm	800mm	IP55	1	
21630-551	38U	1800mm	600mm	IP55	1	
21630-552	38U	1800mm	800mm	IP55	1	
21630-553	42U	2000mm	600mm	IP55	1	
21630-554	42U	2000mm	800mm	IP55	1	
21630-555	47U	2200mm	600mm	IP55	1	
21630-556	47U	2200mm	800mm	IP55	1	

Table 2/2

Catalogusnummer	Kleurcode	Afwerking	Type	Werkt met
21630-122	RAL 7021	Gepoedercoat	Achterpaneel	Varistar CP
21630-123	RAL 7021	Gepoedercoat	Achterpaneel	Varistar CP

Catalogusnummer	Kleurcode	Afwerking	Type	Werkt met
21630-124	RAL 7021	Gepoedercoat	Achterpaneel	Varistar CP
21630-125	RAL 7021	Gepoedercoat	Achterpaneel	Varistar CP
21630-126	RAL 7021	Gepoedercoat	Achterpaneel	Varistar CP
21630-127	RAL 7021	Gepoedercoat	Achterpaneel	Varistar CP
21630-198	RAL 7021	Gepoedercoat	Achterpaneel	Varistar CP
21630-199	RAL 7021	Gepoedercoat	Achterpaneel	Varistar CP
21630-200	RAL 7021	Gepoedercoat	Achterpaneel	Varistar CP
21630-201	RAL 7021	Gepoedercoat	Achterpaneel	Varistar CP
21630-202	RAL 7021	Gepoedercoat	Achterpaneel	Varistar CP
21630-203	RAL 7021	Gepoedercoat	Achterpaneel	Varistar CP
21630-204	RAL 7021	Gepoedercoat	Achterpaneel	Varistar CP
21630-205	RAL 7021	Gepoedercoat	Achterpaneel	Varistar CP
21630-206	RAL 7021	Gepoedercoat	Achterpaneel	Varistar CP
21630-207	RAL 7021	Gepoedercoat	Achterpaneel	Varistar CP
21630-208	RAL 7021	Gepoedercoat	Achterpaneel	Varistar CP
21630-209	RAL 7021	Gepoedercoat	Achterpaneel	Varistar CP
21630-384	RAL 7021	Gepoedercoat	Achterpaneel	Varistar CP
21630-385	RAL 7021	Gepoedercoat	Achterpaneel	Varistar CP

Catalogusnummer	Kleurcode	Afwerking	Type	Werkt met
21630-386	RAL 7021	Gepoedercoat	Achterpaneel	Varistar CP
21630-387	RAL 7021	Gepoedercoat	Achterpaneel	Varistar CP
21630-388	RAL 7021	Gepoedercoat	Achterpaneel	Varistar CP
21630-389	RAL 7021	Gepoedercoat	Achterpaneel	Varistar CP
21630-390	RAL 7021	Gepoedercoat	Achterpaneel	Varistar CP
21630-391	RAL 7021	Gepoedercoat	Achterpaneel	Varistar CP
21630-545		Gepoedercoat	Achterpaneel	Varistar CP
21630-546		Gepoedercoat	Achterpaneel	Varistar CP
21630-547		Gepoedercoat	Achterpaneel	Varistar CP
21630-548		Gepoedercoat	Achterpaneel	Varistar CP
21630-549		Gepoedercoat	Achterpaneel	Varistar CP
21630-550		Gepoedercoat	Achterpaneel	Varistar CP
21630-551		Gepoedercoat	Achterpaneel	Varistar CP
21630-552		Gepoedercoat	Achterpaneel	Varistar CP
21630-553		Gepoedercoat	Achterpaneel	Varistar CP
21630-554		Gepoedercoat	Achterpaneel	Varistar CP
21630-555		Gepoedercoat	Achterpaneel	Varistar CP
21630-556		Gepoedercoat	Achterpaneel	Varistar CP

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Please purchase the grounding kit separately.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE