

Kabel naar Web of Rail Matrijs alleen, signaal



KENMERKEN

Vervangende mal die is ontworpen voor de installatie van spoorstroomkringen en brugverbindingen naar de neutrale as

SPECIFICATIES

Railtype: T-railsecties van 85 lb tot 141 lb

Materiaal: Grafiet

Table 1/1

Catalogusnummer	Aansluitstijl koppelen	Diameter geleider	Buitendiameter geleider, nominaal	Lassstijl	Oriëntatie
SBB200CLH	Tab van 1 inch	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Linkerhand
SBB200CRH	Tab van 1 inch	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Rechterhand
SBW3150BLH	Tab van 1 inch	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5	Linkerhand
SBW3150BRH	Tab van 1 inch	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5	Rechterhand
SBB200YLH	Tab van 1 inch	16 mm ² concentrisch	5.18mm	T21, TB5	Linkerhand
SBB200YRH	Tab van 1 inch	16 mm ² concentrisch	5.18mm	T21, TB5	Rechterhand

Catalogusnummer	Aansluitstijl koppelen	Diameter geleider	Buitendiameter geleider, nominaal	Lassstijl	Oriëntatie
SBB200XRH	Tab van 1 inch	25 mm ² gestrand	6.6mm	TB5, T21	Rechterhand
SBB200PLH	Tab van 1 inch	35 mm ² gestrand	7.75mm	TB5, T21	Linkerhand
SBB200PRH	Tab van 1 inch	35 mm ² gestrand	7.75mm	TB5, T21	Rechterhand
SBWW6LH	In het veld gemaakt	50 mm ² vast	8mm	T21	Linkerhand
SBWW6RH	In het veld gemaakt	50 mm ² vast	8mm	T21	Rechterhand

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE