

Framemontage voor T9-verbindingssmallasser, stroom



KENMERKEN

Vervangend lasapparaatframe voor T9 verbindingssmallassers

Inclusief frame met maldeksel, malgreep, malreiniger en aansteker

SPECIFICATIES

Railtype: 85 lb tot 141 lb T-railsecties

Hechtverbindingstijl: C

Table 1/1

Catalogusnummer	Materiaal	Geleidergrootte	Buitendiameter geleider, nominaal	Lasstijl	Oriëntatie
PBCT92JLHX	Graphite, Steel, Thermoplastisch	2/0 touwslag	12.19mm	T9	Montage links
PBCT92JRHX	Graphite, Steel, Thermoplastisch	2/0 touwslag	12.19mm	T9	Montage rechts
PBCT92SLHX	Graphite, Steel, Thermoplastisch	4/0 touwslag	15.49mm	T9	Montage links
PBCT92SRHX	Graphite, Steel, Thermoplastisch	4/0 touwslag	15.49mm	T9	Montage rechts
PBCT92WLHX	Graphite, Steel, Thermoplastisch	250 kcmil touwslag	19.05mm	T9	Montage links

Catalogusnummer	Materiaal	Geleidergrootte	Buitendiameter geleider, nominaal	Lasstijl	Oriëntatie
PBCT92WRHX	Graphite, Steel, Thermoplastisch	250 kcmil touwslag	19.05mm	T9	Montage rechts
PBCT92WX	Graphite, Steel, Thermoplastisch	250 kcmil touwslag	19.05mm	T9	Montage links en rechts

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE