

Aardklem voor water- en gasleidingen van nVent ERICO PermaGround



nVent ERICO PermaGround Water and Gas Pipe Ground Clamp is engineered of high-strength 6061-T6 aluminum alloy and are used for connecting copper or aluminum conductors to copper water pipe, galvanized pipe or steel conduit. The conductor and pipe range taking capabilities make this connector ideal for installations requiring long ground wire runs.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Zeer sterk siliciumbrons

Gebruikt voor het aansluiten van koperen geleiders op metalen waterleidingen, aardingsstangen of flexibele gasleidingen met puntige zeskantige fittingen

Conform de vereisten van de 2009 editie van NFPA® 54, NFGC® (National Fuel Gas Code) en NEC® (National Electric Code) voor het verbinden van gegolfd roestvrijstalen pijpen (CSST) gaspijpsystemen met de aardingsgeleider van het elektrische systeem van het gebouw

SH-versie voor toepassingen buiten

SPECIFICATIES

Voor gebruik buitenshuis: Nee


Materiaal: Silicon Bronze

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Pijpmaat, nominaal (Ø)	Pijpgrootte, werkelijk (Ø)	Hexadecimale breedte (W)	Diameter geleider
-----------------	---------------	------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------

CWP1J	710261	1/2" - 1"	12.7 - 25.4 mm	25.4 - 31.75 mm	#10 vast - #2 vast, 6 mm ² Solid - 25 mm ² Stranded
CWP2J	710263	1 1/4" - 2"	31.8 - 50.8 mm	38.1 - 54 mm	#10 vast - #2 gestrand, 6 mm ² Stranded - 25 mm ² Stranded

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE