

EB-44 Earthing and Neutral Busbar



nVent ERIFLEX Connecting, Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications including switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and in data centers.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

RoHS-conform

Use to connect several earthing conductors within a panel

Chamfered holes allow for easy connections

Mounting slots for universal fixing to copper busbar, directly to rails or spacers

Rigid bar


Mounting kits available for stacking busbars or fixing to DIN rail

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	EB44
Artikelnummer	568660
Materiaal	Messing
Aantal verbindingen	44

Catalogusnummer	EB44
Geleidergrootte, IEC	(1) 16 - 35 mm ² Stranded (6) 4 - 16 mm ² gevlochten (21) 2.5 - 6 mm ² Stranded (16) 1.5 - 4 mm ² Stranded
Grootte adereindhuls geleider, IEC	(1) 10 - 35 mm ² (6) 2.5 - 16 mm ² (21) 1.5 - 6 mm ² (16) 0.75 - 4 mm ²
Geleidergrootte, UL	(1) #6 - #4 Stranded (6) #12 - #4 gevlochten (21) #14 - #8 Stranded (16) #16 - #10 Stranded
Max. nominale stroom	250A
Diepte (D)	13mm
Hoogte (H)	13 mm
Breedte (W)	462 mm
Dikte (T)	5 mm
A	376 mm
B	43 mm
X	6.2 x 7 mm
Gewicht eenheid	0.3 kg
Voldoet aan	IEC® 61439,1

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE