

Kabeldoorvoer grendelplaat buiten aangesloten, CCFO



Het CCO-systeem is een snel, veilig en veelzijdig modulair kabelinvoersysteem dat van buitenaf wordt gemonteerd. Het biedt veilige afdichtingen en trekcontlasting voor voorgemonteerde en niet-gemonteerde kabels met of zonder connectoren. Het kabelinvoersysteem wordt van buitenaf beheerd.

INDUSTRIENORMEN

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
 UL94 V-0 Flammability
 NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
 CE
 IP66

KENMERKEN

Levering: Frame, beschermde kap + inleg voor CCFGS

Omschrijving: De CCFO is een systeem met omgekeerde kabelinvoer, waarmee volledige montage vanaf de buitenkant van de behuizing mogelijk is. Het is gemaakt van stevig, met glasvezel versterkt kunststof. De rubberen afdichting zorgt voor een optimale afdichting met IP66-bescherming. De CCFI wordt geleverd met inlegdelen die geschikt zijn voor kleine doorvoertules (CCFGS). CCFG-doorvoertules moeten afzonderlijk worden besteld. CCFD-verdelers kunnen afzonderlijk worden aangeschaft als een andere configuratie nodig is.

Afwerking: Zwart

Ontvlambaarheid: UL94 V-0

Materiaal: Polyamide 6.6 / TPE

Verpakkingseenheid: 1 st

Beschermingsklasse: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (alleen gebruik binnen)

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +120°C

CCFO comes standard with inlay/divider for Small Grommet installation

Grommets sold separately

Alternate inlays/dividers for different grommet configurations sold separately

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Aantal kabelinvoer	Afmeting uitsparing	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal
CCFO816	8	86 x 36mm	64mm	126mm	24.2mm	Plastic
CCFO14	4	46 x 36mm	64mm	81mm	24.2mm	Plastic
CCFO1024	10	112 x 36mm	64mm	153mm	24.2mm	Plastic
CCFO610	6	65 x 36mm	64mm	106mm	24.2mm	Plastic

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE