

Compact ontwerp LED-lamp, TLCL



Deze energiezuinige Ledverlichting van de behuizing, die op verschillende manieren in elke behuizing of ook rechtstreeks op 19 inch profielen kan worden gemonteerd, biedt hulp bij onderhoud ter plaatse.

INDUSTRIENORMEN

CE

EAC

KENMERKEN

Omschrijving: Verlichtingssysteem met een compact design, geschikt voor bijna alle behuizingen of ICT racks. Wordt geleverd met drie bevestigssystemen: magnetisch, schroefmontage en snap-in. Deze lamp heeft een zeer lange levensduur (ongeveer 50.000 h) door het gebruik van LED technologie. De body van de verlichting is gemaakt van PC-ABS. Een geïntegreerde aansluiting maakt het mogelijk de lamp te activeren met behulp van een deurschakelaar door gebruik van de optionele TLCS. De LED-buis is gemaakt van PC en de kleur van de verlichting is wit.

Lamp type: High Power LEDs.

Helderheid: 945 Lm.

Stroomverbruik: 7,2 W.

Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +50 °C.

Afmetingen: 448 x 54,5 x 26 mm.

Connections: 2x0,75 mm² open eind kabel (lengte 1,5 m), 2x0,75 mm² mini-connector voor deurschakelaar gebruik.

Goedkeuringen: CE, EAC.

Levering: Eén verlichting met vaste connectie kabel, geïntegreerde magneten en montage schroeven.

Power consumption: 7,2 W

Luminosity: 945 Lm

SPECIFICATIES

Materiaal: Plastic
Voltooien: Met structuur

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Kleur	Kleurcode	AC-spanning
TLCL87035	26mm	448mm	54.5mm	Lichtgrijs	RAL 7035	240V
TLCL87035-24	26mm	448mm	54.5mm	Lichtgrijs	RAL 7035	
TLCL89005	26mm	448mm	54.5mm	Jet Black	RAL 9005	240V
TLCL89005-24	26mm	448mm	54.5mm	Jet Black	RAL 9005	

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

100-240 V beschikbaar op aanvraag.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE