


Ventilatorverwarming, EGL



Deze ventilatorverwarming, EGL, gebruikt een ventilator om de warmte gelijkmatig over de behuizing te verdelen, waardoor hete plekken worden voorkomen. Watercondensatie wordt geëlimineerd, ook bij sterke daling van de omgevingstemperatuur.

INDUSTRIENORMEN

cRUus_UL

CE

EAC

KENMERKEN

Omschrijving: Verwarming inclusief ventilator

Verwarmings element: PTC weerstand, zelfregelend en beveiligd tegen oververhitting.

Levensduur: 50.000 h bij 25 °C.

Materiaal: Kunststof en geanodiseerd aluminium profiel.

Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +70 °C. De verwarmingscapaciteit is voor een omgevingstemperatuur van 20 °C.

Aansluiting: Terminal aansluitklem (2 × 0,5 - 2,5mm²).

Beschermingsklasse: IP 20, klasse I (geaard).

Goedkeuringen: CE

Verpakkingseenheid: Per stuk.

When installed, water condensation will be avoided especially in situations when the ambient temperature dramatically drops

As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented

A thermostat with a normally closed contact, ETR or EFR, is recommended in order to control the heater

Voltage (V): EGL250UL115, EGL400UL115 - 120 V AC, 50/60 Hz; EGL250UL230, EGL400UL230 - 230 V AC, 50/60 Hz

Protection: IP 20, Class I (earthed)

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking	Max. inschakelstroom
EGL250UL230	187mm	85mm	104mm	Aluminium, Kunststof	Maalmolen	1.1A
EGL250UL115	187mm	85mm	104mm	Aluminium, Kunststof	Maalmolen	2.2A
EGL400UL115	227mm	85mm	104mm	Aluminium, Kunststof	Maalmolen	3.6A
EGL400UL230	227mm	85mm	104mm	Aluminium, Kunststof	Maalmolen	1.8A

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE