


PEMSA Rapide draadkabelgoot

Data Solutions



De PEMSAP draadkabelgoot vormt de ruggengraat van het PEMSAP draagkabelgoot systeem. Hoogtechnologisch eigenschappen dragen bij aan een veilige installatie die voldoet aan de bedrijfstuk-richtlijnen en normen voor kabels met een hoge doorvoersnelheid. Het slimme ontwerp laat de installateur toe om de efficiëntie in het veld te optimaliseren dankzij de Rejiband Rapide geïntegreerde koppeling.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Biedt optimale ondersteuning voor laagspannings- en gegevenskabels met een hoge doorvoersnelheid

Innovatief Rejiband Rapide-installatiesysteem

Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

Ontwerp en lay-out diensten, inclusief seismisch

SPECIFICATIES

Materiaal: Koolstofstaal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte (L)	Hoogte (H)	Breedte (W)	A	Gewicht eenheid
-----------------	---------------	------------	------------	-------------	---	-----------------

WBT100X100Q BG	823015	3000mm	100mm	100mm	32mm	3.27kg
WBT100X100Q EG	823014	3000mm	100mm	100mm	32mm	3.27kg
WBT100X150Q BG	823025	3000mm	100mm	150mm	32mm	3.45kg
WBT100X150Q EG	823024	3000mm	100mm	150mm	32mm	3.45kg
WBT100X200Q BG	823035	3000mm	100mm	200mm	32mm	4.14kg
WBT100X200Q EG	823034	3000mm	100mm	200mm	32mm	4.14kg
WBT100X300Q BG	823045	3000mm	100mm	300mm	32mm	6.15kg
WBT100X300Q EG	823044	3000mm	100mm	300mm	32mm	6.15kg
WBT100X400Q BG	823055	3000mm	100mm	400mm	32mm	7.23kg
WBT100X400Q EG	823054	3000mm	100mm	400mm	32mm	7.23kg
WBT100X450Q BG	823085	3000mm	100mm	450mm	32mm	7.44kg
WBT100X450Q EG	823084	3000mm	100mm	450mm	32mm	7.44kg
WBT100X500Q BG	823065	3000mm	100mm	500mm	32mm	8.34kg
WBT100X500Q EG	823064	3000mm	100mm	500mm	32mm	8.34kg

WBT100X600Q BG	823075	3000mm	100mm	600mm	32mm	9.42kg
WBT100X600Q EG	823074	3000mm	100mm	600mm	32mm	9.42kg
WBT60X100QB G	820015	3000mm	60mm	100mm	32mm	2.43kg
WBT60X100QE G	820014	3000mm	60mm	100mm	32mm	2.43kg
WBT60X150QB G	820025	3000mm	60mm	150mm	32mm	2.6kg
WBT60X150QE G	820024	3000mm	60mm	150mm	32mm	2.6kg
WBT60X200QB G	820035	3000mm	60mm	200mm	32mm	3.33kg
WBT60X200QE G	820034	3000mm	60mm	200mm	32mm	3.33kg
WBT60X300QB G	820045	3000mm	60mm	300mm	32mm	5.13kg
WBT60X300QE G	820044	3000mm	60mm	300mm	32mm	5.13kg
WBT60X400QB G	820055	3000mm	60mm	400mm	32mm	6.21kg
WBT60X400QE G	820054	3000mm	60mm	400mm	32mm	6.21kg
WBT60X450QB G	820085	3000mm	60mm	450mm	32mm	6.39kg
WBT60X450QE G	820084	3000mm	60mm	450mm	32mm	6.39kg

WBT60X500QB G	820065	3000mm	60mm	500mm	32mm	7.35kg
WBT60X500QE G	820064	3000mm	60mm	500mm	32mm	7.35kg
WBT60X600QB G	820079	3000mm	60mm	600mm	32mm	8.43kg
WBT60X600QE G	820078	3000mm	60mm	600mm	32mm	8.43kg
WBT60X60QBG	820005	3000mm	60mm	60mm	32mm	2.32kg


Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kleur
WBT100X100QBG	823015	Zwart
WBT100X100QEG	823014	Grijs
WBT100X150QBG	823025	Zwart
WBT100X150QEG	823024	Grijs
WBT100X200QBG	823035	Zwart
WBT100X200QEG	823034	Grijs
WBT100X300QBG	823045	Zwart
WBT100X300QEG	823044	Grijs
WBT100X400QBG	823055	Zwart
WBT100X400QEG	823054	Grijs
WBT100X450QBG	823085	Zwart

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kleur
WBT100X450QEG	823084	Grijs
WBT100X500QBG	823065	Zwart
WBT100X500QEG	823064	Grijs
WBT100X600QBG	823075	Zwart
WBT100X600QEG	823074	Grijs
WBT60X100QBG	820015	Zwart
WBT60X100QEG	820014	Grijs
WBT60X150QBG	820025	Zwart
WBT60X150QEG	820024	Grijs
WBT60X200QBG	820035	Zwart
WBT60X200QEG	820034	Grijs
WBT60X300QBG	820045	Zwart
WBT60X300QEG	820044	Grijs
WBT60X400QBG	820055	Zwart
WBT60X400QEG	820054	Grijs
WBT60X450QBG	820085	Zwart
WBT60X450QEG	820084	Grijs
WBT60X500QBG	820065	Zwart

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kleur
WBT60X500QEG	820064	Grijs
WBT60X600QBG	820079	Zwart
WBT60X600QEG	820078	Grijs
WBT60X60QBG	820005	Zwart

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE