

Binnendeuren voor stroomverdeling, DI



Displays en indicatoren kunnen worden gemonteerd op een oppervlak in de behuizing, terwijl ze andere componenten afdekken en zo ongeautoriseerde toegang voorkomen.

KENMERKEN

Omschrijving: Binnendeur voorziet in een scharnierend montageoppervlak achter een standaard of glazen deur. Montageruimte van 80 mm wanneer de deur in de voorste positie staat. Kan in diepte versteld worden in stappen van 25 mm. De montageplaat kan gebruikt blijven worden achter de binnendeur. De deur wordt uitgevoerd met 2 dubbelbaard 3 mm sloten.

Materiaal: 1.5 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Verpakkingseenheid: 1 deur, inclusief bevestigingsmateriaal.

SPECIFICATIES

Dikte:	1.5mm
Kleur:	Lichtgrijs
Materiaal:	Zacht staal
Voltooien:	Poedercoating
Kleurcode:	RAL 7035

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal van de behuizing	Productfamilie	Snelle verzending
DI1206R5	1153mm	565mm	53mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
DI1208R5	1153mm	765mm	53mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
DI1406R5	1353mm	565mm	53mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
DI1408R5	1353mm	765mm	53mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
DI1606R5	1553mm	565mm	53mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
DI1608R5	1553mm	765mm	53mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
DI1806R5	1753mm	565mm	53mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
DI1808R5	1753mm	765mm	53mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
DI2006R5	1953mm	565mm	53mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
DI2008R5	1953mm	765mm	53mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
DI2206R5	2153mm	565mm	53mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
DI2208R5	2153mm	765mm	53mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent

klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE