

Vergrendelingssysteem voor hefhandels, LHC



Het binnenwerk en de cilinders kunnen onafhankelijk worden gemonteerd in de hefgreep, wat betekent dat er veel combinaties mogelijk zijn. Zo hoeven er minder handels op voorraad te worden gehouden.

KENMERKEN

Omschrijving: Half profiel cilindersloten. Te gebruiken in combinatie met zwenkgrepen LHC.

Verpakkingseenheid: 1 stuk.

SPECIFICATIES

Breedte: 23mm
Hoogte: 37mm
Diepte: 41mm
Kleur: Black Gray
Voltooiën: Gladde mat

Table 1/1

Catalogusnummer	Sleuteltype	Sleutelcode	Cilindertype	Materiaal van de behuizing	Productfamilie	Materiaal
LHC526	Driehoek 7 mm		Rond	Zacht staal	Vrijstaand	Plastic, Plastic
LHC533	Cilinder N°E1 (VW), exclusief sleutel		De helft	Zacht staal	Vrijstaand	Plastic, Plastic
LHC521	Ronis	C21323	De helft	Zacht staal	Vrijstaand	Plastic, Plastic
LHC522	Ronis	C21323	Rond	Zacht staal	Vrijstaand	Plastic, Plastic
LHC523	Vierkant 7 mm		Rond	Zacht staal	Vrijstaand	Plastic, Plastic
LHC524	Vierkant 8 mm		Rond	Zacht staal	Vrijstaand	Plastic, Plastic
LHC527	Driehoek 8 mm		Rond	Zacht staal	Vrijstaand	Plastic, Plastic
LHC528	Dubbele bit 3 mm		Rond	Zacht staal	Vrijstaand	Plastic, Plastic
LHC529	Dubbele bit 5 mm		Rond	Zacht staal	Vrijstaand	Plastic, Plastic
LHC530	Daimler Benz		Rond	Zacht staal	Vrijstaand	Plastic, Plastic
LHC534	Adapter voor andere profielhalve cilinders (DIN18252)		De helft	Zacht staal	Vrijstaand	Plastic, Plastic
LHC535	Adapter voor ASSA ABLOY- en Triooving-cilinders		De helft	Zacht staal	Vrijstaand	Plastic, Plastic
LHC536	Push button only		Rond	Zacht staal	Vrijstaand	Plastic, Plastic
LHC5212132E	Ronis	2132E	De helft	Zacht staal	Vrijstaand	Plastic, Plastic

Catalogusnummer	Sleuteltype	Sleutelcode	Cilindertype	Materiaal van de behuizing	Productfamilie	Materiaal
LHC5213121E	Ronis	3121E	De helft	Zacht staal	Vrijstaand	Plastic, Plastic
LHC531	Vergrendel inzetstuk met sleuf 2x4 mm		Rond	Zacht staal	Vrijstaand	Zacht staal

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

* Andere sleutelnummers op aanvraag leverbaar. ** Sleutelnummers 333, 1333, EK333 en GX130 zijn identiek. *** Bestel een aparte sleutel LSMK bij vierkant 8mm en driehoek 8mm.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE