

Zwenkframes met gedeeltelijke hoogte, SFCP



Een halfhoog zwenkraam voor 19 inch apparatuur dat zorgt voor extra montageruimte voor dergelijke apparatuur, en dat zodra het is geopend toegang via de achterkant verstrekt tot de gemonteerde componenten en apparatuur.

KENMERKEN

Omschrijving: Deelhoogte zwenkraam voor 19" componenten, zowel links- en rechtsscharnierend. Kan in stalen wandmontage behuizingen en stalen vloerstaande koppelbare en compacte behuizingen worden toegepast. Stevig S-vormig frameprofiel voorzien van 19" gatenpatroon aan voor- en achterzijde. Verzinkt frame voor het direct aarden van gemonteerde componenten. Standaard openingshoek 125-155°. Voor montage in wandmontage behuizingen is de beugelset SFBP nodig in combinatie met AVB.

Slot: 1 x 3 mm DIN slot.

Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 1 Zwenkraam met scharnieren.

Montagevoorschriften: Voor montage in wandmontage behuizingen is de beugelset SFBP nodig in combinatie met AVB. Voor montage in stalen vloerstaande koppelbare behuizingen is de beugelset SFBP nodig. Voor diepteverstelling gebruik CLPK profielen.

SPECIFICATIES

Dikte: 2mm
Materiaal: Zacht staal
Voltoeien: Verzinkt

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal van de behuizing	Nominale belasting	Rekhoogte
SFCP036	600mm	496mm	60mm	Zacht staal	150N	3U
SFCP066	600mm	496mm	60mm	Zacht staal	300N	6U
SFCP106	600mm	496mm	60mm	Zacht staal	500N	10U
SFCP126	800mm	696mm	60mm	Zacht staal	500N	12U
SFCP156	800mm	696mm	60mm	Zacht staal	500N	15U
SFCP196	1000mm	896mm	60mm	Zacht staal	500N	19U
SFCP246	1200mm	1096mm	60mm	Zacht staal	500N	24U

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE