

Plinth Base, MSVS



Met de sokkel kan zonder enige beperking bekabeling worden aangebracht. Kabels installeren wordt eenvoudig, omdat de sokkel zorgt voor extra ruimte onder de behuizing.

KENMERKEN

Omschrijving: De vier U-vormige stukken worden met schroeven aan de hoekstukken bevestigd. Plinthoogte 100 mm. Machinale bewerking is nodig.

Materiaal: 2 mm AISI 304 / AISI 316L éénrichting geschuurd roestvaststaal.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.

Verpakkingseenheid: 1 plint met montagemateriaal.

SPECIFICATIES

Dikte: 2mm

Voltooien: Geborsteld

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Materiaal van de behuizing	Productfamilie
MSVS1103	100mm	1000mm	300mm	Roestvrij staal 304	Zacht staal	Wandmontage
MSVS1103-316	100mm	1000mm	300mm	Roestvrij staal 316L	Zacht staal	Wandmontage
MSVS1123	100mm	1200mm	300mm	Roestvrij staal 304	Zacht staal	Wandmontage
MSVS1123-316	100mm	1200mm	300mm	Roestvrij staal 316L	Zacht staal	Wandmontage
MSVS1124	100mm	1200mm	400mm	Roestvrij staal 304	Zacht staal	Wandmontage
MSVS1124-316	100mm	1200mm	400mm	Roestvrij staal 316L	Zacht staal	Wandmontage
MSVS1063	100mm	600mm	300mm	Roestvrij staal 304	Zacht staal	Wandmontage
MSVS1063-316	100mm	600mm	300mm	Roestvrij staal 316L	Zacht staal	Wandmontage
MSVS1083	100mm	800mm	300mm	Roestvrij staal 304	Zacht staal	Wandmontage
MSVS1083-316	100mm	800mm	300mm	Roestvrij staal 316L	Zacht staal	Wandmontage
MSVS1084	100mm	800mm	400mm	Roestvrij staal 304	Zacht staal	Wandmontage
MSVS1084-316	100mm	800mm	400mm	Roestvrij staal 316L	Zacht staal	Wandmontage

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE