

Kabel naar Web van rail TB5 compleet laspaar, signaal



KENMERKEN

Complete weblasmontage ontworpen voor de installatie van trackcircuits en jumperverbindingen met de neutrale as van 85 naar 140 lb. rail

Is inclusief malreiniger en vuursteen

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Materiaal	Railtype	Aansluitstijl koppelen	Diameter geleider	Buitendiameter geleider, nominaal	Lassstijl
SBTBTB5B	Steel, Graphite, Thermoplastisch	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	3/4" tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5
SBTBTB5C	Steel, Graphite, Thermoplastisch	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	Tab van 1 inch	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5
SBTBTB5C12AS	Steel, Graphite, Thermoplastisch	12 lb ASCE	Tab van 1 inch	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5
SBTBTB5D	Steel, Graphite, Thermoplastisch	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	Tab van 1 1/2 inch	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5

Catalogusnummer	Materiaal	Railtype	Aansluitstijl koppelen	Diameter geleider	Buitendiameter geleider, nominaal	Lassstijl
SBTBTB5U	Steel, Graphite, Thermoplastisch	RI60 Girder Rail	Tab van 1 inch	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5
SBXSTB5A	Graphite, Steel, Thermoplastisch	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	3/4" XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5
SBTBTB5E	Steel, Graphite, Thermoplastisch	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	Tab van 1 inch	5/16" Bondstrand	7.94mm	TB5

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE