

Compressiekoppeling voor verkoperde aardingsstang, met spitse punt



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Draadloze compressiekoppeling voor gebruikt met gepunte verkoperde aardingsstangen

Binnenkant van de koppeling is taps zodat de aardingsstang wordt samengedrukt tijdens installatie om een onomkeerbare conductieve verbinding te vormen

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Aardingsstang diameter, nominaal	Lengte (L)	Gewicht eenheid	Voldoet aan
BR12	156650	Messing	1/2"	70mm	0.13 kg	
CC12F	158000	Siliciumbrons	1/2"	69.8mm	0.13 kg	
CC58	158010	Siliciumbrons	5/8"	69.8mm	0.15 kg	IEC® EN 62561-2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Aardingsstang diameter, nominaal	Lengte (L)	Gewicht eenheid	Voldoet aan
CC34	158020	Siliciumbrons	3/4"	69.8mm	0.2 kg	IEC® EN 62561-2


Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Certificeringen
BR12	156650	
CC12F	158000	UL, CSA-US, cUL, CSA
CC58	158010	UL, CSA, cUL, CSA-US, RUS
CC34	158020	CSA, UL, cUL, CSA-US

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

IEC® EN 62561-2 vervangt EN 50164-2.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE