

CFFP Tapered Plastic Screw-In Plug for A12, A22 and A32K Couplers



KENMERKEN

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

SPECIFICATIES

Materiaal: Polyethyleen

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Wapeningsmaat, metrisch	Wapeningsmaat, VS	Wapeningsmaat, Canada	Diameter (Ø)	Hoogte (H)
EL28CFFP	156070	28 mm	#9	30M	59 mm	23 mm
EL12CFFP	156010	12 mm	#4	10M	59 mm	23 mm
EL25CFFP	156060	25 mm	#8	25M	59 mm	23 mm
EL20CFFP	156050	20 mm	#6	20M	59 mm	23 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Wapeningsmaat, metrisch	Wapeningsmaat, VS	Wapeningsmaat, Canada	Diameter (Ø)	Hoogte (H)
EL16CFFP	156030	16 mm	#5	15M	59 mm	23 mm
EL14CFFP	156020	14 mm			59 mm	23 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kleur
EL28CFFP	156070	Zwart
EL12CFFP	156010	Rood
EL25CFFP	156060	Rood
EL20CFFP	156050	Geel
EL16CFFP	156030	Zwart
EL14CFFP	156020	Groen

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

EL12CFFP and EL16CFFP can also be used on the A2 coupler families.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of anderszins afwijken van de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk

letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.