

# Dek samenstel



Deck assemblies hold the nVent LENTON Quick Wedge coupler in place during installation. The Deck Assemblies attach to the yoke of the pin driver. Each deck assembly is designed for a specific reinforcing bar size and is quickly and easily changed in the field.

## KENMERKEN

Color-coded and stamped with appropriate reinforcing bar size

Simple design allows quick changes between bar sizes

Securely holds the coupler during assembly

## SPECIFICATIES

**Voltooien:** Geschilderd

**Materiaal:** Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Grootte rebar, metrisch	Formaat wapening, VS	Formaat rebar, Canada	Lengte (L)	Breedte (W)
ML534	145792	20 mm	#6	20M	102mm	88 mm
ML533	145791	16 mm	#5	15M	102mm	88 mm
ML532	145790	12 mm	#4	10M	102mm	88 mm

Table 2/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Hoogte (H)	Gewicht van de eenheid	Kleur
ML534	145792	93 mm	0.48 kg	Geel

Catalogusnummer	Artikelnummer	Hoogte (H)	Gewicht van de eenheid	Kleur
ML533	145791	93 mm	0.64 kg	Oranje
ML532	145790	93 mm	0.71 kg	Rood

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Quick Wedge Operator's Manual.

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221  
optie 1 – Klantenservice  
optie 2 – Technische  
ondersteuning

### Europa

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrijk:  
+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:  
800 1890272  
andere landen:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**