

Universele tijdelijke barrière, dubbel paar

Energiebedrijven



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Compact ontwerp universele transient barrière biedt bescherming voor laagspanningscircuits en omvormers

Apart plug- en voetontwerp maakt gemakkelijk omwisselen bij modulevervanging mogelijk

Meerfasige bescherming en fijne overspanningsbescherming helpt te garanderen dat de laagst mogelijke restspanningswaarden gevoelige apparatuur bereiken

Bescherming in gewone modus en differentiële modus beschermen tegen mogelijke overspanningsomstandigheden

Surge rating to 20 kA 8/20 μ s is ideal for exposed wiring


Allows for protection of 25 analog signals or 50 digital signals per linear foot (0,3 m) of DIN rail space

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	UTB30DP
Artikelnummer	702888
Nominale systeemspanning (Un)	10 - 21 VAC 15 - 30 VDC

Catalogusnummer	UTB30DP
Max. continue bedrijfsspanning (Uc)	23 VAC 33 VDC
Nominale laadstroom (IL)	800 mA
Frequentie	2 MHz
Lusweerstand	0.6 Ω
Max Discharge Current (Imax), L+L-PE	20 kA 8/20 μ s
Beschermingsmodus	Algemene Differentieel
Technologie	Gasafvoerbuis (Gas Discharge Tube, GDT) Metaaloxide-varistor (MOV) Siliconen lawine-diode (Silicon Avalanche Diode, SAD)
Voltage Protection Level (Up), L-L	44 V @ 3 kA
Connection, Stranded	1 – 4 mm ²
Temperatuur	-20 to 65 °C
Behuizingsklasse	IP 20 NEMA®-1
Hoogte (H)	90 mm
Breedte (B)	12 mm
Gewicht	0.090 kg
Certificeringsgegevens	UL® 97B
Vervangende module	UTB30DPM

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE