

Varistar CP 19" Swing Frame Trim

Power Utilities

Varistar CP swing frame provides optimum space usage inside the rack. The swing frames come with handles.

KENMERKEN

Includes handle and cut-out for cable eyes

To cover the gap between swing frame and cabinet upright for 800 mm wide cabinets

Maximum swing bracket: 120 or 160

For swing frame with load-carrying capacity 150 kg, a stop is recommended for security reasons

Locking no. 333

Spare key for DIN semi-profile cylinder

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Kleur	Kleurcode	Materiaal	Producttype	Beschermingsgraad
21630-746	24 U	Zwart grijs	RAL 7021	Staal	Kast/rekframe	IP20
21630-749	24 U	Zwart grijs	RAL 7021	Staal	Kast/rekframe	IP20
21630-747	33 U	Zwart grijs	RAL 7021	Staal	Kast/rekframe	IP20
21630-750	33 U	Zwart grijs	RAL 7021	Staal	Kast/rekframe	IP20
21630-751	42 U	Zwart grijs	RAL 7021	Staal	Kast/rekframe	IP20
21630-748	42 U	Zwart grijs	RAL 7021	Staal	Kast/rekframe	IP20

Table 2/2

Catalogusnummer	Type	Werkt met
-----------------	------	-----------

21630-746	Swing	Varistar, Varistar CP
21630-749	Swing	Varistar, Varistar CP
21630-747	Swing	Varistar, Varistar CP
21630-750	Swing	Varistar, Varistar CP
21630-751	Swing	Varistar, Varistar CP
21630-748	Swing	Varistar, Varistar CP

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Varistar CP swing frame provides optimum space usage inside the rack. The swing frames come with handles.

Please purchase the grounding kit separately.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE