

Varistar CP Plain Steel Door, Seismic IP55, With Multi-Point Locking

Power Utilities

IP55 Seismic Steel Door with lever handle and multi-Point locking.

KENMERKEN

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with Multi-Point locking for EMC applications

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Kleur	Kleurcode	Voldoet aan
21630-752	33 U	1600 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
21630-753	33 U	1600 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
21630-754	38 U	600 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-2, IEC 61587-2, IEC 60529
21630-755	38 U	1800 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
21630-756	42 U	2000 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
21630-757	42 U	2000 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Kleur	Kleurcode	Voldoet aan
21630-758	47 U	2200 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
21630-759	47 U	2200 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529

Table 2/3

Catalogusnummer	Type vergrendeling	Materiaal	Producttype	Beschermingsgraad	Rekbreedte	Type
21630-752	4-punts vergrendeling	Staal	Kastdeur	IP55		Stalen deur, Plain
21630-753	4-punts vergrendeling	Staal	Kastdeur	IP55	800 HP	Stalen deur, Plain
21630-754	4-punts vergrendeling	Staal	Kastdeur	IP55		Stalen deur, Plain
21630-755	4-punts vergrendeling	Staal	Kastdeur	IP55		Stalen deur, Plain
21630-756	4-punts vergrendeling	Staal	Kastdeur	IP55		Stalen deur, Plain
21630-757	4-punts vergrendeling	Staal	Kastdeur	IP55		Stalen deur, Plain
21630-758	5-punts vergrendeling	Staal	Kastdeur	IP55		Stalen deur, Plain
21630-759	5-punts vergrendeling	Staal	Kastdeur	IP55		Stalen deur, Plain

Table 3/3

Catalogusnummer	Werkt met
21630-752	Varistar CP
21630-753	Varistar CP
21630-754	Varistar CP
21630-755	Varistar CP
21630-756	Varistar CP

Catalogusnummer	Werkt met
21630-757	Varistar CP
21630-758	Varistar CP
21630-759	Varistar CP

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Please purchase the grounding kit separately.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE