


Universele verbindingstang



nVent ERIFLEX Connecting, Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications including switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and in data centers. This Universal Connecting Bar can be used as a 450A current rating IEC for power distribution.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Snelle en gemakkelijke installatie

RoHS-conform

Easy to wire with a hexagonal key

Design allows for visual inspection of conductor and confirmation of connection

For use with punched or threaded copper busbar

High fill ratio allows output connection with or without terminal


SPECIFICATIES

Catalogusnummer	CB7X16
Artikelnummer	553150
Materiaal	Brass
Max. Stroomsterkte	450A
Aantal tunnelverbindingen	7
Geleiderafmeting, IEC	(7) 1,5 - 16 mm ² gestrand

Catalogusnummer	CB7X16
Diameter kabelring geleider, IEC	(7) 1,5 - 16 mm ²
Geleiderafmeting, UL	(7) #10 - #6 Solid (7) #8 - #4 gestrand
Diepte (D)	12.5mm
Hoogte (H)	31 mm
Breedte (W)	68 mm
A	9 mm
B	4 mm
Koppel (TQ)	3.5 N·m
Gewicht van de eenheid	0.08 kg

Thread Size TS	c
M5	18 mm
M6	17,5 mm; 25 mm
M8	20 mm; 25 mm
M10	25 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE