


VMEbus J1/J2-backplane, 6 u, 8 sleuven

CATALOGUSNUMMER

23001-068



De nVent SCHROFF VMEbus Backplanes hebben uitstekende hoogfrequente ruisonderdrukking en zeer hoge MTBF-waarden dankzij keramische condensatoren en SMD-fabricagetechnologie.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

In overeenstemming met ANSI/VITA 1-1994 VME64 standaard

Monolithische backplane, 6 u met J1 en J2 vliegtuig

De aansluiting of isolatie tussen de digitale GND en de chassismassa kan worden gewijzigd via schroef

Afsluiting actief/passief, schakelbaar via jumpers; voorinstelling passieve afsluiting

Elektronisch automatisch doorlussysteem (EDC)

Voedingsspanningen via stroombugs (ringlabel M4) of FASTON

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Backplane

Aantal sleuven: 8

Rekhoogte: 6U

Type achterplaat: VMEbus, J1/J2, met EDC

Systeemsleuf: Sleuf 1 links

Sleufbreedte: 4HP

Connectortype: DIN 41612, C96

Type voedingsaansluiting: Stroombugs voor M4-kabelschoenen

Type utility-aansluiting: MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop

Hoogte: 263.4mm

Breedte: 161.1mm

Gross Weight: 0.795kg

Pakkethoeveelheid: 1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Andere configuraties zijn op aanvraag verkrijgbaar.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE