

Gangpad Containment Controller voor automatische bovenklep

CATALOGUSNUMMER

23130-205

Regeleenheid voor automatisch openen bovendeksel van gangpad.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Regeleenheid voor maximaal 12 automatische bovenkleppen

Invoer: Externe 24 VDC voedingseenheid vereist, afzonderlijk bestellen; 2 zwevende contacten voor aansluiting op een branddetectiesysteem en een andere open-/testknop

Uitvoer: 24 VDC-aansluiting voor de besturings- en voedingsspanning van maximaal 12 automatische behuizingsdeksels, die in serie kunnen worden aangesloten

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Regeleenheid

Kleur: Zwart

Werkt met: Aisle Containment

Rekhoogte: 1U

Hoogte: 45mm

Breedte: 450mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Er is een 24 VDC voedingseenheid vereist om het systeem te bedienen. Bestel afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE