


Kaartbehuizing voor horizontale kaartinstallatie, 3 u, 20 pk, voorste rail met lange lip

CATALOGUSNUMMER

24564-118



Boardkooi voor horizontale borden biedt de mogelijkheid om 6 u-kaarten in een 3 of 4 u hoge subracks of desktopbehuizingen te plaatsen. Voeg een voorpaneel toe om de montageset af te dekken.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Voor horizontale montage van dubbele Euroboards in 3 of 4 u hoge subracks/behuizingen

PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 3U

Rekbreedte: 20HP

Hoeveelheid in verpakking: 1

Materiaal: Aluminium; Zinklegering

Productserie: EuropacPRO

Producttype: Montageset

Type: Horizontale kaartmontage; Met Long Lip

Werkt met: Subracks

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel het voorframe en EMC-beschermmateriaal afzonderlijk.

54 te ruimte vereist.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE