

Frame voor individuele afdekplaten, UFCP-I



Dit polyester frame kan worden aangepast met dichte afdekplaten of afdekplaten met sleuven, en biedt dus een flexibele oplossing voor zowel modulaire als niet-modulaire componenten.

KENMERKEN

Omschrijving: Frame moet worden afgedekt met afzonderlijke UICP-afdekplaten. Voor behuizingen van 600 en 800 mm breed heeft het 2 kolommen. Afstand tussen UFCP en kastdeur: 39 mm; 49 mm voor UCP750 en hoger. Omkeerbare montagepositie, om de afstand tussen UFCP en kastdeur met 30 mm te vergroten.

Materiaal: Polyester

Afwerking: RAL 7035.

Levering: Frame, steunbeugels, kwartdraai sluitingen en bevestigingsmateriaal.

Polyester frame for compact polyester wall mounted enclosure cover plates

The frame can be customized with plain or slotted cover plates to meet customer specific requirements

The frame provides a flexible solution to customers as it can be adapted especially for their components using both plain and slotted cover plates

Both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure

Plain or slotted cover plates UICP, are required to be mounted onto the polyester frame

Single frame: UFCP4302, UFCP5402, UFCP6402, UFCP7502

Double frame: UFCP8602, UFCP1082

SPECIFICATIES

Kleur:	Lichtgrijs
Materiaal:	Polyester
Kleurcode:	RAL 7035
Afwerking:	Glad

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Frametype	Aantal meegeleverde basisplaten	Materiaal behuizing	Snelle verzending
UFCP4302	415mm	315mm	Enkele gang	2	Polyester	Nee
UFCP6402	615mm	415mm	Enkele gang	3	Polyester	Nee
UFCP5402	515mm	415mm	Enkele gang	3	Polyester	Nee
UFCP7502	735mm	535mm	Enkele gang	4	Polyester	Nee
UFCP8602	835mm	635mm	Dubbele gang	8	Polyester	Nee
UFCP1082	1035mm	835mm	Dubbele gang	10	Polyester	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

F1=enkel; F2=dubbel

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE