

Deur met veiligheidsglas | Vloerstaande kasten, DNG



De elektrische componenten kunnen worden bekeken terwijl de deur gesloten is. Deze zorgt ervoor dat onbevoegde personen geen toegang hebben en dat de bescherming tegen binnendringing van stof en vocht wordt gehandhaafd.

KENMERKEN

Omschrijving: Glazen deur voorzien van helder veiligheidsglas om in de kast te kunnen kijken. Voorzien van dubbelbaard 3 mm slot systeem en deurframe. Geschikt voor alle mogelijke sloten. Kan op alle koppelbare en compacte kasten gebruikt worden.

Materiaal: Frame: 2 mm plaatstaal. Zichtvenster: 4 mm met helder veiligheidsglas.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 55 | TYPE 12 | IK 07.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

Montagevoorschriften: Gebruik de scharnierset DNMK01 wanneer deze deur niet een bestaande deur vervangt.

SPECIFICATIES

Dikte:	2mm
Kleur:	Lichtgrijs
Materiaal:	Plaatstaal
Afwerking:	Gepoedercoat
Kleurcode:	RAL 7035

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Venstergrootte	Materiaal behuizing
DNG1106R5	DNG1106R5	1082mm	593mm	17mm	876 x 415mm	Plaatstaal
DNG1206R5	DNG1206R5	1182mm	593mm	17mm	976 x 415mm	Plaatstaal
DNG1208R5	DNG1208R5	1182mm	793mm	17mm	976 x 615mm	Plaatstaal
DNG1406R5		1382mm	593mm	17mm	1176 x 415mm	Plaatstaal
DNG1408R5		1382mm	793mm	17mm	1176 x 615mm	Plaatstaal
DNG1606R5		1582mm	593mm	17mm	1376 x 415mm	Plaatstaal
DNG1608R5		1582mm	793mm	17mm	1376 x 615mm	Plaatstaal
DNG1806R5		1782mm	593mm	17mm	1576 x 415mm	Plaatstaal
DNG1808R5		1782mm	793mm	17mm	1576 x 615mm	Plaatstaal
DNG2006R5		1982mm	593mm	17mm	1776 x 415mm	Plaatstaal
DNG2008R5		1982mm	793mm	17mm	1776 x 615mm	Plaatstaal
DNG2010R5		1982mm	992mm	17mm		Plaatstaal
DNG2206R5		2182mm	593mm	17mm	1976 x 415mm	Plaatstaal
DNG2208R5		2182mm	793mm	17mm	1976 x 615mm	Plaatstaal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent

klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE