


Minipac rechthoekige behuizing, bureaublad

CATALOGUSNUMMER

24814-024



Met de rechthoekige aluminium-profielbehuizing kan een gebruiker 4 standaard printplaten invoegen (hoogte 100 mm x diepte 160 mm). De PCB's worden in de groeven in de Alu-profielbuis geplaatst. Beide zijden zijn bedekt met frontpanelen van 2,5 mm dik.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Geschikt voor 4 gestandaardiseerde PCB's (hoogte 100 mm, diepte 160 mm) of 90° gedraaid voor 8 niet-gestandaardiseerde PCB's (hoogte 60 mm, diepte 160 mm)

Printplaatdikte 1,6 mm, afstand 10,16 mm (2 pk)

Lengte D = 160 mm, lange zijde 110,9 mm, korte zijde 70,3 mm

Desktopversie

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Kleine behuizing

Productfamilie: Minipac

Type: Desktop

Hoogte: 112.3mm

Breedte: 71.7mm

Diepte: 160.5mm

Materiaal: Aluminium

Kleur: Zwart

Voltooien: Geanodiseerd

Beschermingsgraad: IP40

Koeling: Niet geperforeerd

Vorm: Rechthoekig

Pakkethoeveelheid: 1

Lengte: 160.5mm

Gross Weight: 0.783kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Andere afmetingen op aanvraag:

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE